


Click-Ductor meeneemarm voor stroomafnemers

Productinformatie



Aan het door de Click-Ductor te voeden apparaat wordt een meenemer gemonteerd. De stroomafnemer wordt door deze meenemer in de Click-Ductor voortbewogen. Aan de afnemer bevinden zich daartoe trekkettingen. Bij het rijden wordt steeds maar één ketting tegelijk gespannen. Daardoor worden er geen zijdelingse bewegingen van de kraan, de takel etc. op de stroomafnemer overgebracht. Hierdoor een hoge mate van bedrijfszekerheid!

Standaard uitvoeringen:

Type BMV35 for collector trolleys 35A/40A

Type BMV70 for collector trolleys 70A

Type BMV100 for collector trolleys 100A

Ook verkrijgbaar in RVS. (Artikelcode met toevoeging -R)

Opmerking: Het trekoog van de meenemer moet tussen min. 10 mm en max. 30 mm lager gemonteerd worden dan het trekoog aan de stroomafnemer en moet steeds zoveel mogelijk in verticale lijn zijn met de sleuf in de rail.

Code	Types of transition boxes for collector trolleys. type no. transition box
BMV35	TTB35-4 + TTB35-7
BMV35-R	TTB35-4 + TTB35-7
BMV70	TTB70-4 + TTB70-7
BMV70-R	TTB70-4 + TTB70-7
BMV100	TTB100-4 + TTB100-7
BMV100-R	TTB100-4 + TTB100-7

Technische gegevens

Maattekening

